

Uchwyt do tabliczek opisowych NEAU-LH-3

Numer produktu: 8078307

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	5,4 mm
Wysokość	11,6 mm
Długość	23 mm
Typ mocowania	Zatrzask
Waga produktu	0.3 g
Wielkość opakowania	100
Temperatura otoczenia	-40 °C...100 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS bez halogenów
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Średnica kabla	3.3 mm...4.8 mm
Kolor	przezroczysty