


Zespół adaptera DHAA-G-R3-16-B19-32

Numer produktu: 8079191

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	16
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Waga produktu	60 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Materiał płyty adaptera	Stop aluminium do przeróbki plastycznej, anodowany
Materiał śrub	Stal, ocynkowana