

Zespół adaptera DHAA-G-R3-32-B8-25

Numer produktu: 8079218

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	32
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Waga produktu	100 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Materiał płyty adaptera	Stop aluminium do przeróbki plastycznej, anodowany
Materiał śrub	Stal, ocynkowana