


Zespół adaptera EHAM-E20-40-E19-25

Numer produktu: 8080760

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	40
Pozycja montażu	dowolny
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-10 °C...70 °C
Waga produktu	30 g
Kod interfejsu, Basis	E20
Kod interfejsu, układ	E19
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty adaptera	Stop aluminium do przeróbki plastycznej