

Kątownik mocujący PAMP-MB-64

Numer produktu: 8081356

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	64
Seria	P
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu	5 Nm
Temperatura medium	-60 °C...80 °C
Temperatura otoczenia	-60 °C...80 °C
Waga produktu	119 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał wspornika kątownego	Nierdzewna stal stopowa