


Portal liniowy YXML-3

Numer produktu: 8082251

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wymagana płaska powierzchnia montażowa	0.1 mm/m
Pozycja montażu	poziomo
Konstrukcja	System portalu liniowego z elektrycznymi modułami napędu
Czas pracy ciągłej	100%
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 90%
Temperatura otoczenia	10 °C...40 °C
Interwał konserwacji	2500 km
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty adaptera	Aluminium anodowane
Materiał kątownika mocującego	Nierdzewna stal stopowa
Materiał przewodnicy kabli	Wzmocniony poliamid