


# Portal płaski YXMF-3

Numer produktu: 8082254

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                  | Wartość                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wymagana płaska powierzchnia montażowa | 0.1 mm/m                                                   |
| Pozycja montażu                        | poziomo                                                    |
| Konstrukcja                            | System portali płaskich<br>z elektrycznymi modułami napędu |
| Czas pracy ciągłej                     | 100%                                                       |
| Zgodność z LABS                        | VDMA24364-strefa III                                       |
| Temperatura przechowywania             | -10 °C...60 °C                                             |
| Względna wilgotność powietrza          | 0 - 90%                                                    |
| Temperatura otoczenia                  | 10 °C...45 °C                                              |
| Interwał konserwacji                   | 2500 km                                                    |
| Informacja o materiałach               | Zgodność z dyrektywą RoHS                                  |
| Materiał płyty adaptera                | Aluminium anodowane                                        |
| Materiał kątownika mocującego          | Aluminium, anodowane<br>Stal ocynkowana                    |
| Materiał przewodnicy kabli             | Wzmocniony poliamid                                        |