


## Portal 3D YXMR-1

Numer produktu: 8082255

FESTO



### Karta danych

| Cechy                                  | Wartość                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Wymagana płaska powierzchnia montażowa | 0.1 mm/m                                                                         |
| Pozycja montażu                        | poziomo                                                                          |
| Konstrukcja                            | Przestrzenny układ portalowy<br>z elektrycznymi i pneumatycznymi modułami napędu |
| Czas pracy ciągłej                     | 100%                                                                             |
| Zgodność z LABS                        | VDMA24364-strefa III                                                             |
| Temperatura przechowywania             | -10 °C...60 °C                                                                   |
| Względna wilgotność powietrza          | 0 - 90%                                                                          |
| Temperatura otoczenia                  | 10 °C...45 °C                                                                    |
| Interwał konserwacji                   | 2500 km                                                                          |
| Informacja o materiałach               | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                        |
| Materiał płyty adaptera                | Aluminium anodowane                                                              |
| Materiał kątownika mocującego          | Aluminium, anodowane<br>Stal ocynkowana                                          |
| Materiał prowadnicy kabli              | Wzmocniony poliamid                                                              |