


Listwa przyłączeniowa VABM-P6-15MB-G18-M5-4

Numer produktu: 8083544

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	15 mm
Konstrukcja	Kierunek wyprowadzenia przyłączy: w dół
Maks. liczba pozycji zaworowych	4
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu	0.6 Nm
Waga produktu	140 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej