


Listwa przyłączeniowa VABM-P6-15M-G18-M5-6

Numer produktu: 8083545

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	15 mm
Konstrukcja	Kierunek przyłączenia z boku
Maks. liczba pozycji zaworowych	6
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Maks. moment dokręcenia, mocowanie zaworu	0.6 Nm
Waga produktu	210 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej