


Przekładnia EMGA-60-A-G3-60P

Numer produktu: 8085344

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość kotnierza przekładni	60 mm
Wielkość kotnierza silnika	60 mm
Luz skrzętny	0.27 stopień
Typ przekładni	Przekładnia kątowa
Przełożenie przekładni	3:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	13000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 °C...90 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły wyjściowy moment obrotowy	14 Nm
Masowy moment bezwładności, przekładnia	0.394 kgcm ²
Maks. wyjściowy moment obrotowy	22 Nm
Maks. efektywność	95 %
Sztywność skrzętna	2 Nm/arcmin
Waga produktu	1700 g
Interfejs przekładni, wałek wyjściowy	60G
Interfejs przekładni, napęd	60P
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS