

# Przekładnia EMGA-80-A-G3-80P

Numer produktu: 8085346

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość kotnierza przekładni	80 mm
Wielkość kotnierza silnika	80 mm
Luz skrzętny	0.22 stopień
Typ przekładni	Przekładnia kątowa
Przełożenie przekładni	3:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	7000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 °C...90 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły wyjściowy moment obrotowy	40 Nm
Masowy moment bezwładności, przekładnia	1.409 kgcm <sup>2</sup>
Maks. wyjściowy moment obrotowy	64 Nm
Maks. efektywność	95 %
Sztywność skrzętna	5 Nm/arcmin
Waga produktu	4300 g
Interfejs przekładni, wałek wyjściowy	80G
Interfejs przekładni, napęd	80P
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS