


# Regulator ciśnienia VRPA-C-Q4-E

Numer produktu: 8086000

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                           | Wartość                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja regulatora                                              | Stałe ciśnienie wyjściowe<br>z odpowietrzaniem wtórnym<br>z funkcją przepływu powrotnego |
| Przyłącze pneumatyczne 1                                        | QS-4                                                                                     |
| Przyłącze pneumatyczne 2                                        | QS-4                                                                                     |
| Typ mocowania                                                   | Przy pomocy otworów przelotowych                                                         |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 80 l/min                                                                                 |
| Temperatura otoczenia                                           | 0 °C...60 °C                                                                             |
| Materiał obudowy                                                | PBT                                                                                      |
| Medium robocze                                                  | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                            |
| Pozycja montażu                                                 | dowolny                                                                                  |
| Sposób uruchamiania                                             | ręczne                                                                                   |
| Element regulacyjny                                             | Pokrętło z blokadą                                                                       |
| Zakres regulacji ciśnienia                                      | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi                                 |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                    | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejania trzeba je kontynuować)      |
| Zgodność z LABS                                                 | VDMA24364-B2-L                                                                           |
| Klasa Cleanroom                                                 | Klasa 4 wg ISO 14644-1                                                                   |
| Waga produktu                                                   | 19 g                                                                                     |
| Informacja o materiałach                                        | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                |
| Materiał uszczelnień statycznych                                | NBR                                                                                      |