

Blok przyłączeniowy VABS-P4-10S-G14

Numer produktu: 8087327

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość zabudowy	21 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Kierunek przyłączenia z boku
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Ciśnienie robocze	0 bar...10 bar
Medium robocze	Gazy obojętne Powietrze
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa maksymalna wielkość cząsteczek 10 µm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-40 °C...80 °C
Temperatura medium	5 °C...50 °C
Temperatura otoczenia	5 °C...50 °C
Waga produktu	70 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium, anodowany