


# Indukcyjność wstępna CAMF-C6-FD-C6-3A

Numer produktu: 8088930

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                            | Wartość                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Zabezpieczenie przeciwzwarcowe                   | nie                            |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C        | 6 A                            |
| Zakres napięcia roboczego AC                     | 0 V...400 V                    |
| Napięcie znamionowe AC                           | 400 V                          |
| Indukcyjność znamionowa                          | 5.7 mH                         |
| Tolerancja indukcyjności znamionowej             | 10 %                           |
| Częstotliwość sieci                              | 50 Hz...60 Hz                  |
| Napięcie izolacji                                | 2500 V                         |
| Certyfikacja                                     | ENEC<br>c UL - Recognized (OL) |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)             | zgodnie z dyrektywą UE RoHS    |
| Zgodność z LABS                                  | VDMA24364-strefa III           |
| Temperatura przechowywania                       | -10 °C...40 °C                 |
| Stopień ochrony                                  | IP00                           |
| Temperatura otoczenia                            | -10 °C...40 °C                 |
| Waga produktu                                    | 2000 g                         |
| Typ mocowania                                    | Płyta montażowa, przykręcona   |
| Informacja o materiałach                         | Zgodność z dyrektywą RoHS      |
| Pozycja montażu                                  | poziomo                        |
| Przyłącze elektryczne 1, funkcja                 | Zasilanie elektryczne          |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza        | Listwa zaciskowa               |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | Zacisk śrubowy                 |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył        | 2                              |
| Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły         | 2                              |
| Przyłącze elektryczne 1, przekrój przewodu       | 4 mm <sup>2</sup>              |
| Przyłącze elektryczne 2, funkcja                 | Zasilanie elektryczne          |
| Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza        | Listwa zaciskowa               |
| Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa | Zacisk śrubowy                 |
| Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył        | 2                              |
| Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły         | 2                              |
| Przyłącze elektryczne 2, przekrój przewodu       | 4 mm <sup>2</sup>              |