

Siłownik zderzakowy DFST-50-30-Y4-A-S-G2

Numer produktu: 8090409

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	30 mm
Ø tłoka	50 mm
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron Amortyzator, z regulacją, z przodu
Pozycja montażu	pionowo
Sposób działania	dwustronnego działania ciągnący
Konstrukcja	Tłoczek z dźwignią przełączającą
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Wykrywanie położenia dźwigni uchylnej	do czujników indukcyjnych
Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie	Prowadnica
Ciśnienie robocze	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	5 °C...60 °C
Długość amortyzacji	15 mm
Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczek	3000 N
Waga produktu	1900 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przylącze pneumatyczne	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał tłoczyska	Nierdzewna stal stopowa
Materiał rolki	Stal