

# Karta pamięci CAMC-M-MS-G32-G2

Numer produktu: 8094425

FESTO



## Karta danych

| Cechy                         | Wartość                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność z LABS               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                         |
| Temperatura otoczenia         | -25 °C...85 °C                                                                                                                                                         |
| Informacja o materiałach      | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                                                              |
| Pojemność pamięci             | 32 GB                                                                                                                                                                  |
| Informacja o zastosowaniu     | Urządzenie zostało opracowane, zaprojektowane i zbudowane wyłącznie do zastosowań przemysłowych i komercyjnych. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku prywatnego. |
| Konstrukcja                   | microSDHC<br>MLC                                                                                                                                                       |
| Klasa szybkości               | Class 10                                                                                                                                                               |
| Maks. prędkość odczytu        | 70 MB/s                                                                                                                                                                |
| Maks. prędkość zapisu         | 50 MB/s                                                                                                                                                                |
| Liczba cykli zapisu/kasowania | 96 TBW                                                                                                                                                                 |