

# Membrana chwytaka DHAS-GA-B22-S

Numer produktu: 8097634

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                                       | Wartość                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Wersja z profilowaną nasadką chwytającą                     | Standard                                                              |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                | Zwrócić uwagę na odporność materiałów wchodzących w kontakt z mediami |
| Zgodność z LABS                                             | VDMA24364-strefa III                                                  |
| Temperatura otoczenia                                       | -40 °C...180 °C                                                       |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie    | 189 N                                                                 |
| Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie | 158 N                                                                 |
| Waga produktu                                               | 18 g                                                                  |
| Informacja o materiałach                                    | Zgodność z dyrektywą RoHS                                             |
| Materiał pokrywy                                            | VMQ (silikon)                                                         |