

Płyta montażowa VABS-B14-180-FF14

Numer produktu: 8099347

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przyłącza obrócone o 180°
Ciśnienie robocze	1.5 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Temperatura medium	-20 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Waga produktu	255.5 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 2	Kotłierz 1/4 z układem przyłączy wg NAMUR
Przyłącze pneumatyczne 4	Kotłierz 1/4 z układem przyłączy wg NAMUR
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej