

Płyta odpowietrzająca VABF-B14-M3-N14

Numer produktu: 8099627

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze	1.5 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...80 °C
Temperatura medium	-20 °C...80 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Waga produktu	280.5 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	Kotłnierz 1/4 z układem przyłączy wg NAMUR
Przyłącze pneumatyczne 4	Kotłnierz 1/4 z układem przyłączy wg NAMUR 1/4 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy regulatora	Stop aluminium do przeróbki plastycznej