

Płyta łącząca VABS-B14-T-FN14

Numer produktu: 8099628

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Kierunek wyprowadzenia przyłącza do góry
Ciśnienie robocze	1.5 bar...10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Temperatura medium	-20 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Waga produktu	192 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 2	Kołnierz 1/4 z układem przyłączy wg NAMUR 1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 4	Kołnierz 1/4 z układem przyłączy wg NAMUR 1/4 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej