

Zestaw igieł dozujących VAVN-N-A1.6-03-60-F-V-V1-P10

Numer produktu: 8104298

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość opakowania	10
Średnica zewnętrzna igły dozującej	1.6 mm
Długość igły dozującej	60 mm
Szerokość nominalna igły dozującej	0.3 mm
Wersja igły dozującej	z fazą ze zwężeniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Przyłącze mediów płynnych	Przyłącze zaciskowe
Medium	Płynne media Media w postaci gazowej
Informacja o medium	Zwrócić uwagę na odporność materiałów wchodzących w kontakt z mediami maksymalna wielkość cząsteczek 5 µm
Ciśnienie robocze	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	1.31 l/min
Uwaga dotycząca normalnego przepływu nominalnego	Przy spadku ciśnienia 1 -> 0 bar (media gazowe)
Przepływ Kv	0.003 m³/h
Wskazówka dotycząca przepływu Kv	Do wody
Temperatura medium	5 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	5 °C...60 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	8.1 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał igły dozującej	nierdzewna stal stopowa
Numer materiału igły dozującej	1.4404
Materiały mające kontakt z medium	nierdzewna stal stopowa