


Zespół osiowy
EAMM-A-D40-58AA
Numer produktu: 8105928

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Przenoszony moment obrotowy	12.5 Nm
Waga produktu	354 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D40
Kod interfejsu, Motor IN	58AA
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS