


Zespół osiowy
EAMM-A-D60-84AA
Numer produktu: 8105945

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Przenoszony moment obrotowy	21 Nm
Waga produktu	1173 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D60
Kod interfejsu, Motor IN	84AA
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS