

Wyłącznik zbliżeniowy SDBF-FAS-1L-NU-K-0.5-N-M8

Numer produktu: 8106574

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	do rowka okrągłego
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Wielkość pomiarowa	Pozycja
Zasada pomiaru	magnetorezystancyjny
Temperatura otoczenia	-4 °F...176 °F
Wyjście dwustanowe	NPN
Funkcja elementu przełączającego	Normalnie otwarty
Czas załączenia	4 µs
Maks. prąd wyjściowy	200 mA
Maks. zdolność przełączania DC	4.8 W
Spadek napięcia	1 V
Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe	tak
Zakres napięcia roboczego DC	6 V...24 V
Ochrona przed zmianą polaryzacji	tak
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Kabel z gniazdem wtykowym
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	M8x1 kodowanie A wg EN 61076-2-104
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	3
Kierunek wyprowadzenia przyłącza	wzdłuż
Kolor powłoki kabla	czarny
Materiał osłony kabla	PVC
Typ mocowania	przykręcany możliwość wzdłużnego wsunięcia w rowek
Pozycja montażu	dowolny
Kolor obudowy	przezroczysty
Wskaźnik stanu przełączenia	Dioda LED
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	-20 °C...80 °C
Stopień ochrony	NEMA 6
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III