



Listwa zaciskowa NECC-L8G5-C1

Numer produktu: 8106756

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wyprowadzenie kabla	proste
Waga produktu	3.8 g
Wielkość opakowania	1
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	prostokątny
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	Układ przyłączy L8
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	5
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	podłączany
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	Terminal z zaciskami sprężynowymi
Zakres napięcia roboczego DC	0 V...300 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40°C	8 A
Odporność na napięcie udarowe	1.6 kV
Ekranowanie	nie
Przekrój znamionowy żyły przewodu	AWG28 - 16
Stopień ochrony	IP20
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-40 °C...115 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	czarny