

Zestaw do redukcji skoku VAVA-F12-H-H6

Numer produktu: 8107369

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Konstrukcja	Ograniczenie skoku otwarcia z amortyzacją
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o zastosowaniu	Certyfikat SIL dla całego produktu zostaje unieważniony w przypadku stosowania z zaworem kątowym VZXA.
Stopień ochrony	IP6X
Temperatura otoczenia	-10 °C...80 °C
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	249 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	EPDM
Materiał nakrętki	Nierdzewna stal stopowa
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał - amortyzator hydrauliczny	Stal wysokostopowa
Materiał - złącze	Nierdzewna stal stopowa