



# Płyta odcinająca zasilanie ciśnieniem, do zabudowy warstwowej VMPA14-HS

FESTO

Numer produktu: 8110429



## Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość zabudowy	10 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja warstwowa części pneumatycznej	Odcięcie dla 1
Ciśnienie robocze	3 bar...8 bar
Normalny przepływ nominalny na napowietrzaniu	103 l/min
Normalny przepływ nominalny, odpowietrzenie	213 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	240 g
Typ mocowania, konstrukcja warstwowa	na płycie łączeniowej na pojedynczej płycie przyłączeniowej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej Wzmocniony poliamid