



Płyta zasilania, do zabudowy warstwowej VMPA14-VSP-QS10

Numer produktu: 8110625

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość modułu	14 mm
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Ciśnienie pilota	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	55 g
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-10
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty zasilającej	Wzmocniony poliamid