

Moduł elektroniczny VMPA-MPM-EMM-P5

Numer produktu: 8111881

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Maksymalna liczba cewek zaworów	1
Ochrona przed zmianą polaryzacji	tak
Dodatkowe funkcje	do zaworu wolnego startu
Zakres napięcia roboczego DC, napięcie obciążenia	21.6 V...26.4 V
Znamionowy prąd rozruchowy na każdą cewkę elektromagnetyczną	60 mA do 30 ms
Prąd znamionowy z redukcją prądu	22 mA po 30 ms
Izolacja elektryczna, kanał – magistrala wewnętrzna	nie
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne (w stanie zamontowanym)
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Waga produktu	20 g
Sterowanie elektryczne	Multi-pin
Materiał obudowy	Polioksymetylen
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS