

Złącze wtykowe-L NPQE-L-M3-Q3-P10

Numer produktu: 8112935

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Mini
Średnica nominalna	1 mm
Rodzaj uszczelnienia części z gwintem	Pierścień uszczelniający
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Kształt L Zasada Push Pull
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Klasa Cleanroom	Klasa 4 wg ISO 14644-1
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Znamionowy moment dokręcenia	0.3 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 5%
Waga produktu	1.42 g
Typ mocowania	Zewnętrzny sześciokąt SW5,5
Przylącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny M3
Przylącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 3 mm
Kolor pierścienia zwalniającego	niebieski
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowany PBT
Materiał uszczelki gwintu	NBR
Materiał pierścienia zwalniającego	Polioksymetylen
Materiał O-ring	NBR
Materiał uszczelnienia przewodu	NBR
Materiał elementu trzymającego przewód	Stal nierdzewna