

## Złącze wtykowe-L NPQE-L-R18-Q4-P10

Numer produktu: 8112942

FESTO



### Karta danych

| Cechy                                          | Wartość                                                            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wielkość                                       | Standard                                                           |
| Średnica nominalna                             | 3.4 mm                                                             |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem          | Pokrycie                                                           |
| Pozycja montażu                                | dowolny                                                            |
| Konstrukcja                                    | Kształt L<br>Zasada Push Pull                                      |
| Wielkość opakowania                            | 10                                                                 |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                                       |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                    |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-strefa III                                               |
| Klasa Cleanroom                                | Klasa 4 wg ISO 14644-1                                             |
| Temperatura otoczenia                          | -5 °C...60 °C                                                      |
| Waga produktu                                  | 7.9 g                                                              |
| Typ mocowania                                  | Sześciokąt zewnętrzny rozm. 10                                     |
| Przylącze pneumatyczne 1                       | Gwint zewnętrzny R1/8                                              |
| Przylącze pneumatyczne 2                       | do przewodu o średnicy zewn. 4 mm                                  |
| Kolor pierścienia zwalniającego                | niebieski                                                          |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                          |
| Materiał obudowy                               | Mosiądz, niklowany<br>PBT                                          |
| Materiał uszczelki gwintu                      | PTFE                                                               |
| Materiał pierścienia zwalniającego             | Polioksymetylen                                                    |
| Materiał uszczelnienia przewodu                | NBR                                                                |
| Materiał elementu trzymającego przewód         | Stal nierdzewna                                                    |