

# Tulejka wtykowa NPQE-D-S6-S4-P10

Numer produktu: 8113211

FESTO



## Karta danych

| Cechy  | Wartość  |
|--|--|
| Wielkość                                       | Standard   |
| Średnica nominalna                             | 2.5 mm   |
| Pozycja montażu                                | dowolny  |
| Konstrukcja                                    | kształt prosty<br>Zasada Push Pull                                 |
| Wielkość opakowania                            | 10   |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar<br>-13.775 psi...116 psi |
| Medium robocze                                 | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                      |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego   | Możliwa praca ze smarowaniem                                       |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo     | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                    |
| Zgodność z LABS                                | VDMA24364-strefa III   |
| Klasa Cleanroom                                | Klasa 4 wg ISO 14644-1   |
| Temperatura otoczenia                          | -5 °C...60 °C  |
| Waga produktu                                  | 0.56 g   |
| Przyłącze pneumatyczne 1                       | Tulejka wtykowa Ø 6 mm   |
| Przyłącze pneumatyczne 2                       | Tulejka wtykowa Ø 4 mm   |
| Kolor pierścienia zwalniającego                | niebieski  |
| Informacja o materiałach                       | Zgodność z dyrektywą RoHS  |
| Materiał obudowy                               | PBT  |
| Materiał pierścienia zwalniającego             | Polioksymetylen  |