

Klips zabezpieczający NPAP-QE-S-Q6-P10

Numer produktu: 8113229

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość opakowania	10
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Klasa Cleanroom	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Waga produktu	0.07 g
Przyłącze pneumatyczne	dla przewodu o średnicy zewn. Ø 6 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS