


Zespół osiowy
EAMM-A-D40-50GA
Numer produktu: 8117076

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	5.87 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	12.5 Nm
Waga produktu	411 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	D40
Kod interfejsu, Motor IN	50GA
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS