

Cewka VACC-S18-120-K4-27-NM4ME

Numer produktu: 8118176

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu przełączenia	nie
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego	H
Parametry cewki	60 V DC: 12,0 W
Dopuszczalne wahania napięcia	-15% / +10%
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (BR) Strefa 21 (BR)
Jednostka certyfikująca	INMETRO DNV 19.0135X
Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu	Ex eb mb IIC T4 Gb
Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów	Ex tb IIIC T120°C Db
Ochrona przeciwwybuchowa Ex— temperatura otoczenia	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP66
Waga produktu	580 g
Przylącze elektryczne	Skrzynka zaciskowa, przepust dla kabla z gwintem M20x1,5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS