

Cewka
VACC-S18-35-K4-1UF-KS4ME
Numer produktu: 8118316

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu przełączenia	nie
Zabezpieczenie wewnętrzne	Bezpiecznik
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego	H
Parametry cewki	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, moc 3,5 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	-15% / +10%
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (KR) Strefa 21 (KR)
Jednostka certyfikująca	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu	Ex e mb IIC T5, T6
Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Ochrona przeciwwybuchowa Ex— temperatura otoczenia	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP66
Waga produktu	580 g
Przyłącze elektryczne	Skrzynka zaciskowa, przepust dla kabla z gwintem M20x1,5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS