


Zawór pilotowy MGXDH-3/2-1.2-230AC-KS

Numer produktu: 8118344

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty monostabilny
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
Konstrukcja	Zawór załączający
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Jednostka certyfikująca	21-GA4BO-0068X 21-GA4BO-0069X
Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu	Ex db IIC T6...T3 Gb
Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów	Ex tb IIIC T85°C Db
Ochrona przeciwybuchowa Ex— temperatura otoczenia	-65°C ~+40°C T4 -65°C ~+55°C T3
Stopień ochrony	IP66
Pomocnicze sterowanie ręczne	z blokadą
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego	H
Parametry cewki	230 V AC: 50/60 Hz, pobór mocy przy załączaniu 9,5 VA, moc podtrzymania 6,0 VA
Dopuszczalne wahania częstotliwości	+/- 10%
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-20 °C...80 °C
Typ mocowania	CNOMO
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS