


Blok przyłączeniowy-SET VABS-C12-6-S-B3

Numer produktu: 8122792

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość zabudowy	6 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Kierunek przyłączenia z boku
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Ciśnienie robocze	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	maksymalna wielkość cząsteczek 5 µm
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	5 °C...50 °C
Waga produktu	1.1 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy wewn. Ø 2 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	PBT