

Blok przyłączeniowy VABM-C12-6M-M5-M3-10

Numer produktu: 8122794

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość zabudowy	20 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Kierunek wyprowadzenia przyłączy: w dół
Maks. liczba pozycji zaworowych	10
Ciśnienie robocze	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	maksymalna wielkość cząsteczek 5 µm
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	5 °C...50 °C
Waga produktu	49.5 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M3
Przyłącze pneumatyczne 3	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej