


# Zawór VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

Numer produktu: 8122932

FESTO



## Karta danych

Cechy	Wartość
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	601 l/min
Ciśnienie robocze	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Stopień ochrony	IP65
Jednostka certyfikująca	TÜV 968/V 1251.00/24
Funkcja bezpieczeństwa	Bezpieczne odpowietrzanie
Safety Integrity Level (SIL)	do SIL 3 High Demand mode do SIL 3 Low Demand mode
Informacja o ciśnieniu roboczym	0 - 0,8 MPa przy zewnętrznym zasilaniu pilotów
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS