


**Uchwyt
VMPA14-FTI**
Numer produktu: 8129127

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	14
Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...40 °C
Temperatura medium	-5 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Waga produktu	0.1 g
Typ mocowania	zaciskany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uchwytu	Polioksymetylen