

Dławik-SET VMPA14-FT-NW0.3-1.7

Numer produktu: 8129129

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiącego
Przyłącze pneumatyczne 1	Płyta przyłączeniowa
Typ mocowania	zaciskany
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	3.5 l/min...115 l/min
Ciśnienie robocze	-0.09 bar...1 bar -0.09 bar...1 bar
Temperatura otoczenia	-5 °C...60 °C
Wielkość	14
Średnica nominalna	0.3 mm...1.7 mm
Pozycja montażu	dowolny
Wielkość opakowania	2
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...40 °C
Temperatura medium	-5 °C...60 °C
Waga produktu	0.6 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uchwytu	Polioksymetylen
Materiał śruby drążonej	Stop aluminium do przeróbki plastycznej