

Cewka VACS-C-R3-1RL

Numer produktu: 8135822

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu sygnału	LED
Maks. częstotliwość przełączania	5 Hz
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego drutu lakierowanego	H
Znamionowy prąd rozruchowy na każdą cewkę elektromagnetyczną	108 mA do 80 ms
Prąd znamionowy z redukcją prądu	15 mA po 80 ms
Parametry cewki	24 V DC: faza niskoprądowa 0,36 W, faza wysokoprądowa 2,6 W
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 10 %
Certyfikacja	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Maks. długość kabla	30 m
Przyłącze elektryczne	M12x1, kodowanie A wg EN 61076-2-101
Typ mocowania	z nakrętką radetkowaną
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	PA Stal
Materiał cewki	Miedź Stal Thermoplast
Materiał uzwojenia	Miedź