


Przekładnia EMGA-40-A-G12-40P

Numer produktu: 8141733

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość kotnierza przekładni	40 mm
Wielkość kotnierza silnika	40 mm
Luz skrzętny	0.41 stopień
Typ przekładni	Przekładnia kątowa
Przełożenie przekładni	12:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	18000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 °C...90 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły wyjściowy moment obrotowy	20 Nm
Masowy moment bezwładności, przekładnia	0.048 kgcm ²
Maks. wyjściowy moment obrotowy	32 Nm
Maks. efektywność	94 %
Sztywność skrzętna	0.8 Nm/arcmin
Waga produktu	600 g
Interfejs przekładni, wałek wyjściowy	40G
Interfejs przekładni, napęd	40P
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS