


Przekładnia EMGA-60-P-G8-SST-57

Numer produktu: 8141764

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość kotnierza przekładni	60 mm
Wielkość kotnierza silnika	57 mm
Luz skrzętny	0.17 stopień
Typ przekładni	Przekładnia planetarna
Przełożenie przekładni	8:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	13000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 °C...90 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły wyjściowy moment obrotowy	18 Nm
Masowy moment bezwładności, przekładnia	0.067 kgcm ²
Maks. wyjściowy moment obrotowy	29 Nm
Maks. efektywność	97 %
Sztywność skrzętna	2.4 Nm/arcmin
Waga produktu	900 g
Interfejs przekładni, wałek wyjściowy	60G
Interfejs przekładni, napęd	57A
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS