

Uchwyt do tabliczek opisowych NEAU-LH-4

Numer produktu: 8143238

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Szerokość	5,4 mm
Wysokość	12,1 mm
Długość	23 mm
Typ mocowania	Zatrzask
Waga produktu	0.3 g
Wielkość opakowania	100
Temperatura otoczenia	-40 °C...100 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS bez halogenów
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Średnica kabla	4.2 mm...5.6 mm
Kolor	przezroczysty