


Mocowanie szczęk chwytaka EHAA-G1-B18-16-GGA1

Numer produktu: 8146633

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	16
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	poziome mocowanie chwytaka
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 100 %
Temperatura otoczenia	0 °C...40 °C
Waga produktu	100 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śrub	Stal wysokostopowa Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał wspornika kątownego	Nierdzewna stal stopowa
Materiał elementów centrujących	Stal wysokostopowa