

Przepust kablowy NETC-M20-PBU-T26-EX4-E

Numer produktu: 8151587

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Temperatura otoczenia	-40 °C...75 °C
Stopień ochrony	IP66 IP68
Uwaga o stopniu ochrony	IP68 przy 5 bar przez 30 minut
ATEX-Kategoria: gaz	II 2G
ATEX-Kategoria: pył	II 2D
Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu	Ex eb IIC Gb
Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów	Ex tb IIIC Db
Ochrona przeciwwybuchowa Ex— temperatura otoczenia	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodność z dyrektywą UE dot. ochrony przeciwwybuchowej (ATEX) zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Wielkość	M20X1,5
Średnica kabla	4 mm...13 mm
Kolor	niebieski/czarny
Materiał łącznika kabla	PA
Materiał uszczelnień	EPDM
Waga produktu	13 g
Wielkość opakowania	1
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS