

Przepust kablowy NETC-M20-PBK-T14

Numer produktu: 8151590

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Temperatura otoczenia	-40 °C...100 °C
Stopień ochrony	IP66 IP68
Uwaga o stopniu ochrony	IP68 przy 5 bar przez 30 minut
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Wielkość	M20X1,5
Średnica kabla	4 mm...13 mm
Kolor	czarny
Materiał łącznika kabla	PA
Materiał uszczelnień	EPDM
Waga produktu	14 g
Wielkość opakowania	1
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS